

Schläuche für Einkanal-Pumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	ID mm	WS mm	Länge m	VE à Stück
952 12 016*	Tygon® E-LFL	6,4	1,6	7,5	1
952 13 010	PharMed® BPT	0,8	1,6	7,5	1
952 13 011	PharMed® BPT	1,6	1,6	7,5	1
952 13 012	PharMed® BPT	2,4	1,6	7,5	1
952 13 013	PharMed® BPT	3,2	1,6	7,5	1
952 13 015	PharMed® BPT	4,8	1,6	7,5	1
952 13 016	PharMed® BPT	6,4	1,6	7,5	1
952 13 017	PharMed® BPT	8	1,6	7,5	1
952 14 011	Versilon™ 2001	1,6	1,6	15	1
952 14 013	Versilon™ 2001	3,2	1,6	15	1
952 14 015	Versilon™ 2001	4,8	1,6	15	1
952 14 016	Versilon™ 2001	6,4	1,6	15	1
952 14 017	Versilon™ 2001	8	1,6	15	1
952 14 018	Versilon™ 2001	9,5	1,6	15	1
952 15 013	Norprene® Chemical	3,2	1,6	15	1
952 15 015	Norprene® Chemical	4,8	1,6	15	1
952 15 016	Norprene® Chemical	6,4	1,6	15	1
952 15 018	Norprene® Chemical	9,5	1,6	15	1
952 17 011	Tygon® 3350	1,6	1,6	15	1
952 17 012	Tygon® 3350	2,4	1,6	15	1
952 17 013	Tygon® 3350	3,2	1,6	15	1
952 17 015	Tygon® 3350	4,8	1,6	15	1
952 17 016	Tygon® 3350	6,4	1,6	15	1
952 17 017	Tygon® 3350	8	1,6	15	1
952 17 018	Tygon® 3350	9,5	1,6	15	1
952 17 019	Tygon® 3350	11,2	1,6	15	1
952 17 035	Tygon® 3350	4,8	2,4	15	1
952 17 036	Tygon® 3350	6,4	2,4	15	1
952 17 037	Tygon® 3350	8	2,4	15	1
952 17 038	Tygon® 3350	9,5	2,4	15	1
952 18 011	Silikon Peroxid	1,6	1,6	15	1
952 18 013	Silikon Peroxid	3,2	1,6	15	1
952 18 015	Silikon Peroxid	4,8	1,6	15	1
952 18 016	Silikon Peroxid	6,4	1,6	15	1
952 18 017	Silikon Peroxid	8	1,6	15	1
952 18 035	Silikon Peroxid	4,8	2,4	15	1
952 18 036	Silikon Peroxid	6,4	2,4	15	1
952 19 013	Tygon® F-4040-A	3,2	1,6	15	1
952 19 015	Tygon® F-4040-A	4,8	1,6	15	1
952 19 016	Tygon® F-4040-A	6,4	1,6	15	1
952 19 017	Tygon® F-4040-A	8	1,6	15	1
952 20 013	Fluran® F-5500-A	3,2	1,6	15	1
952 20 015	Fluran® F-5500-A	4,8	1,6	15	1
952 20 016	Fluran® F-5500-A	6,4	1,6	15	1
952 20 017	Fluran® F-5500-A	8	1,6	15	1

Schläuche für Einkanal-Pumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	ID mm	WS mm	Länge m	VE à Stück
952 21 011	Norprene® A-60-G	1,6	1,6	15	1
952 21 013	Norprene® A-60-G	3,2	1,6	15	1
952 21 015	Norprene® A-60-G	4,8	1,6	15	1
952 21 016	Norprene® A-60-G	6,4	1,6	15	1
952 21 017	Norprene® A-60-G	8	1,6	15	1
952 21 018	Norprene® A-60-G	9,5	1,6	15	1
952 21 019	Norprene® A-60-G	11,1	1,6	15	1
952 21 035	Norprene® A-60-G	4,8	2,4	15	1
952 21 036	Norprene® A-60-G	6,4	2,4	15	1
952 21 037	Norprene® A-60-G	8	2,4	15	1
952 21 038	Norprene® A-60-G	9,5	2,4	15	1
952 22 011	Tygon® LMT-55	1,6	1,6	15	1
952 22 012	Tygon® LMT-55	2,4	1,6	15	1
952 22 013	Tygon® LMT-55	3,2	1,6	15	1
952 22 014	Tygon® LMT-55	4	1,6	15	1
952 22 015	Tygon® LMT-55	4,8	1,6	15	1
952 22 016	Tygon® LMT-55	6,4	1,6	15	1
952 22 017	Tygon® LMT-55	8	1,6	15	1
952 22 018	Tygon® LMT-55	9,6	1,6	15	1
952 22 019	Tygon® LMT-55	11,2	1,6	15	1
952 22 035	Tygon® LMT-55	4,8	2,4	15	1
952 22 036	Tygon® LMT-55	6,4	2,4	15	1
952 22 037	Tygon® LMT-55	8	2,4	15	1
952 22 038	Tygon® LMT-55	9,6	2,4	15	1
952 23 011	Tygon® S3 E-LFL	1,6	1,6	7,5	1
952 23 013	Tygon® S3 E-LFL	3,2	1,6	7,5	1
952 23 015	Tygon® S3 E-LFL	4,8	1,6	7,5	1
952 23 016**	Tygon® S3 E-LFL	6,4	1,6	7,5	1
952 23 017	Tygon® S3 E-LFL	8	1,6	7,5	1

Stopperschläuche für Mehrkanal-Pumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	ID mm	Color Code	WS mm	Länge m	VE à Stück
952 13 703	PharMed® BPT 2 Stopper 104	0,25	orange-blau	0,91	381	6
952 13 710	PharMed® BPT 2 Stopper 104	0,89	orange-orange	0,86	381	6
952 13 717	PharMed® BPT 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb	0,86	381	6
952 13 722	PharMed® BPT 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	6
952 13 725	PharMed® BPT 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	6
952 14 704	Versilon™ 2001 2 Stopper 104	0,38	orange-grün	0,91	381	6
952 14 708	Versilon™ 2001 2 Stopper 104	0,64	orange-weiß	0,91	381	6
952 14 712	Versilon™ 2001 2 Stopper 104	1,02	weiß-weiß	0,86	381	6
952 14 718	Versilon™ 2001 2 Stopper 104	1,52	gelb-blau	0,86	381	6
952 14 722	Versilon™ 2001 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	6
952 14 725	Versilon™ 2001 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	6
952 17 710	Tygon® 3350 2 Stopper 104	0,89	orange-orange	0,86	381	6
952 17 717	Tygon® 3350 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb	0,86	381	6
952 17 722	Tygon® 3350 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	6
952 17 725	Tygon® 3350 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	6
952 19 703	Tygon® F4040A 2 Stopper 104	0,25	orange-blau	0,91	381	12
952 19 710	Tygon® F4040A 2 Stopper 104	0,89	orange-orange	0,86	381	12
952 19 717	Tygon® F4040A 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb	0,86	381	12
952 19 722	Tygon® F4040A 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	12
952 19 725	Tygon® F4040A 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	12
952 20 710	Fluran® F5500A 2 Stopper 104	0,89	orange-orange	0,86	381	12
952 20 717	Fluran® F5500A 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb	0,86	381	12
952 20 722	Fluran® F5500A 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	12
952 20 725	Fluran® F5500A 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	12
952 22 702	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	0,19	orange-rot	0,91	381	12
952 22 703	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	0,25	orange-blau	0,91	381	12
952 22 710	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	0,89	orange-orange	0,86	381	12
952 22 717	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb	0,86	381	12
952 22 722	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	12
952 22 725	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	12
952 23 703	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	0,25	orange-blau	0,91	381	12
952 23 706	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	0,51	orange-gelb	0,91	381	12
952 23 708	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	0,64	orange-weiß	0,91	381	12
952 23 710	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	0,89	orange-orange	0,86	381	12
952 23 712	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	1,02	weiß-weiß	0,86	381	12
952 23 718	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	1,52	gelb-blau	0,86	381	12
952 23 722	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	2,06	violett-violett	0,86	381	12
952 23 725	Tygon® S3 E-LFL 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß	0,86	381	12

Verlängerungsschläuche für Stopperschläuche (inkl. RFID-Transponder)

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	ID mm	WS mm	Länge m	VE à Stück
952 13 503	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	0,25	0,91	3	1
952 13 506	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	0,51	0,91	3	1
952 13 509	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	0,76	0,91	3	1
952 13 510	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	0,89	0,86	3	1
952 13 512	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	1,02	0,86	3	1
952 13 516	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	1,30	0,86	3	1
952 13 517	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	1,42	0,86	3	1
952 13 522	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	2,06	0,86	3	1
952 13 525	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch	2,79	0,86	3	1

952 14 504	Versilon™ 2001 Verlängerungsschlauch	0,38	0,91	10	1
952 14 512	Versilon™ 2001 Verlängerungsschlauch	1,02	0,86	10	1
952 14 518	Versilon™ 2001 Verlängerungsschlauch	1,52	0,86	10	1
952 14 522	Versilon™ 2001 Verlängerungsschlauch	2,06	0,86	10	1
952 14 525	Versilon™ 2001 Verlängerungsschlauch	2,79	0,86	10	1

952 17 502	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch	0,19	0,91	10	1
952 17 503	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch	0,25	0,91	10	1
952 17 510	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch	0,89	0,86	10	1
952 17 517	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch	1,42	0,86	10	1
952 17 522	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch	2,06	0,86	10	1
952 17 525	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch	2,79	0,86	10	1

952 19 503	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch	0,25	0,91	3	1
952 19 510	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch	0,89	0,86	3	1
952 19 517	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch	1,42	0,86	3	1
952 19 522	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch	2,06	0,86	3	1
952 19 525	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch	2,79	0,86	3	1

952 20 506	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	0,51	0,91	10	1
952 20 510	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	0,89	0,86	10	1
952 20 512	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	1,02	0,86	10	1
952 20 517	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	1,42	0,86	10	1
952 20 518	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	1,52	0,86	10	1
952 20 522	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	2,06	0,86	10	1
952 20 525	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch	2,79	0,86	10	1

952 22 501	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	0,13	0,91	10	1
952 22 502	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	0,19	0,91	10	1
952 22 503	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	0,25	0,91	10	1
952 22 506	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	0,51	0,91	10	1
952 22 509	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	0,76	0,91	10	1
952 22 510	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	0,89	0,86	10	1
952 22 512	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	1,02	0,86	10	1
952 22 515	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	1,22	0,86	10	1
952 22 517	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	1,42	0,86	10	1
952 22 518	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	1,52	0,86	10	1
952 22 522	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	2,06	0,86	10	1
952 22 525	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	2,79	0,86	10	1
952 22 526	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch	3,17	0,86	10	1