



Artikel	24539.320
Artikeltext	n-Heptan
Qualität	HiPerSolv CHROMANORM for HPLC
CAS Nummer	142-82-5
Summenformel	C ₇ H ₁₆
Molgewicht	100.21

Parameter	Spezifikation
Gehalt (auf wasserfreier Substanz)	Min. 99 %
Sauer reagierende Substanzen	Max. 0.0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen	Max. 0.0002 meq/g
Verdampfungsrückstand	Max. 10 ppm
Wasser	Max. 100 ppm
Absorption (210 nm)	Max. 0.3
Absorption (220 nm)	Max. 0.1
Absorption (245 nm)	Max. 0.01
UV Durchlässigkeit (210 nm)	Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (220 nm)	Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (245 nm)	Min. 98 %

Signatur

Wir bestätigen, dass diese Charge den benannten Spezifikationen entspricht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.