



Artikel	24549.292
Artikeltext	n-Heptan
Qualität	GPR RECTAPUR
CAS Nummer	142-82-5
Summenformel	C ₇ H ₁₆
Molgewicht	100.21

Parameter	Spezifikation
Gehalt	Min. 99.0 %
IR Spektrum	Entspricht
Siedepunkt	98 → 99 °C
Dichte (20/4)	0.681 → 0.685
Sauer reagierende Substanzen	Max. 0.0008 meq/g
Mit H ₂ SO ₄ färbbare Substanzen	Max. 90 APHA
Verdampfungsrückstand	Max. 20 ppm

Signatur

Wir bestätigen, dass diese Charge den benannten Spezifikationen entspricht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare;
France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.