



Leistungsfähiges Basismodell Förderpumpe für kleine Fördermengen und hohe Viskositäten

Am Pumpenantrieb programmierbar Flexibel durch austauschbare Ein- und Mehrkanal-Pumpenköpfe

rotarus® standard

rotarus® standard 50	Bestell Nr. 950 13 22
Eigenschaften	
Fließratenbereich*, je nach verwendetem Pumpenkopf	0,0001 - 1500 ml/min
Pumpenkopf wechselbar	ja
Anzahl Kanäle	1 – 12 (je nach verwendetem Pumpenkopftyp)
Drehzahlbereich	0,2 - 100 1/min
Bedienung	TFT touchscreen
Programmspeicher	Nein
Pumprichtungswechsel	Ja
Drehzahlregelung	Lastunabhängig
Drehzahleinstellung	TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min	0,1
Betriebsarten	
	Pumpen nach Drehzahl
Sonderfunktionen	
	Stapelbar
	Am Stativ verwendbar
	Konfigurierbar über Menü
Schnittstellen	
	Analog-Eingang Drehzahlvorgabe
	Analog-Ausgang Drehzahl
	Digital-Eingang Start/Stop ; Drehrichtung
	Digital-Ausgang wählbar
Allgemeine Daten	
Gehäuse	Weiß pulverbeschichtet
Dauerbetrieb	Ja
Motorleistung	50 Watt
Motortyp	Schrittmotor
Max. Leistungsaufnahme	60 VA
Netzanschluss	100-240 VAC ; 50-60 Hz
Schutzklasse	IP54
Normen	CE
Tiefe/Breite/Höhe in mm	205/100/220
Gewicht	7,1 kg

*Bei den angegebenen Fließraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughöhe und freiem Auslauf ermittelt wurden.

